

Artikelnummer/Itemnumber: 415_41ZPB

Handschanke mit Gasdruckfeder und
Pendelstütze, Hauptstütze:
Stahlkonstruktion 120 x 80 mm
Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360
x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4
Bohrungen Ø 20 mm für Anker,
feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,
Arretierung durch Bolzen bei geöffneter
und geschlossener Schranke,
Pendelstütze: Aluminiumrohr mit
Ausgleichsfuß, Schrankenbaum:
starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr,

Manual barrier with pneumatic spring
and hinged pole support, Main
support: Steel construction 120 x 80
mm square tube with base plate 360
x 360 x 8 mm for plugging down,
including 4 holes Ø 20 mm for
anchor, hot-dip galvanized and
powder-coated red, barrier arm can
be fixed in open and closed position,
Pole support: Aluminium pipe with
foot, Barrier arm: Thick-walled Ø 80


69,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca. 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

Abb. 1




2. Beton hineingeben, verdichten und glätten dann aushärten lassen

pour in concrete, compress and smooth
and let it cure

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the mainsupport on the foundations and
Transfer the boringposition on the ground



4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

drill holes and hammer in the dowels into the
borings

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen, Umlegerichtung prüfen und anschließend mit den Schrauben fixieren

set the mainsupport on the dowels,
check the tiltdirection
and lock the post with the screws



6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit Schrauben fixieren.

put the barrierarm on the rotating element
and fixate it with screws