

## Artikelnummer/Itemnumber: 417\_802B

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren,  
feststehend, mit Seilzugverstärkung,  
weiß beschichtet mit rot reflektierenden  
Leuchtbstreifen, 2 Standpfosten aus  
Stahlrohr Ø 102 mm, Querrohr aus  
Aluminium 100 x 50 mm,  
Durchfahrtshöhe variabel einstellbar ca.  
1800mm -2800mm, Gesamthöhe  
Überflur ca. 3000 mm, Querrohrlänge:  
8000 mm, zum Einbetonieren, ohne  
Barriere aus Alurohr

Height restriction barrier for casting  
in concrete, stationary, with pull rope  
reinforcement, white coated with red  
reflecting stripes, 2 posts made of  
tubular steel Ø 102 mm, Cross tube  
made of aluminum 100 x 50 mm,  
Headroom variably adjustable  
approx. 1800mm -2800mm, Total  
height above ground approx. 3000  
mm, cross tube length: 8000 mm, for  
casting in concrete, without barrier of

23,00

- 1. Erdaushub für Fundament**  
Breite: ca 550x550mm  
Tiefe: ca. 900mm  
Abstand: Querholmlänge + 100mm  
siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: ca. 550x550mm  
depth: ca. 900mm  
distance: cross tube length + 100mm  
see Abb.1

Abb. 2

- 2. Höhenbegrenzer zusammenbauen, indem man  
das Querrohr auf die beiden Ausleger schiebt.**  
siehe Abb.3

to assemble the height restriction,  
put the Crossing tube on both outrigger  
see Abb.3

- 3. Auf beiden Seiten die Schellenhälften um den  
Standpfosten legen und mit Schrauben fixieren**  
siehe Abb.4

Abb. 3

put the clamp parts on both Standing  
Posts and fixate with the screws  
see Abb.4

- 4. Höhenbegrenzer mittig in die  
Fundamente positionieren**

place the height restriction in the  
middle of the foundation holes




Abb. 4

- 5. Beton hineingeben und mit Wasserwaage ausrichten**

pour in concrete and adjust with spirit  
level

**6.** Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure

**7.** Drahtseil in die Ösen einhaken und mit dem  
Spannschloss spannen.  
siehe Abb.5

hook up the wire rope in the eyelets and  
tighten with the turnbuckle  
see Abb.5

Abb. 5



Abb. 6

